


**Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader (onderstuk en bovenstuk)  
Universele uit-wisselschakelaar**

| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  grijs | 3106 31  | 1  | 46,35              | 14 | 4010337124054 |

**Kenmerken**

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

**Levering**

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.