



**Wipschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat en adapter K/P25  
Kruisschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3107 10	1	33,12	13	4010337112419
 zuiver wit	3107 11	1	33,12	13	4010337112426

### Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.

### Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.