




Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ wisselschakelaar 2-polig



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen | 3109 00 | 1 | 39,97 | 01 | 4010337038993 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3819 00 | 1 | 39,97 | 01 | 4010337039068 |

Technische gegevens

Inbouwdiepte

| | |
|------------|-------|
| - 3109 00: | 32 mm |
| - 3819 00: | 24 mm |

Aansluitingdoorsnede

| | |
|---|---------------------|
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

Nominaal vermogen

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.