




**Basiselement wipcontroleschakelaar
10 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ serieschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3115 00	10	38,75	01	4010337064473
 zonder bevestigingsklauwen	3825 00	1	38,75	01	4010337038900

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------