




**Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met oranje led-verlichtingselement 230 V~
universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3116 00	10/100	32,14	01	4010337038955
 zonder bevestigingsklauwen	3826 00	10	32,14	01	4010337039037

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3116 00: 32 mm
- 3826 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.