


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~  
met montageplaat, adapter K/P25 en oranje led-verlichtingselement 230 V~  
Universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	3116 11	10	39,05	13	4010337112464

#### Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.

#### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

#### Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.