


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~  
met tekstkader en oranje led-verlichtingselement 230 V~  
Universele uit-wisselschakelaar**



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  grijs | 3116 30  | 10 | 44,91              | 14 | 4010337123835 |

#### Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast of wordt polycarbonaat genoemd.

#### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

#### Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus', 'VERWARMING AAN/UIT' is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.