


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~  
met tekstkader  
Universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3116 31	1	65,55	14	4010337123842

### Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* ook wel polycarbonaat genoemd.

### Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede  
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

### Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.