


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met tekstkader
Universele uit-wisselschakelaar**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  grijs | 3116 31 | 1 | 65,55 | 14 | 4010337123842 |

Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus', 'VERWARMING AAN/UIT' is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.