


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met tekstkader en oranje led-verlichtingselement 230 V~ (bovenstuk)
Universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3116 35	10	38,56	14	4010337123903

Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.