




## Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3125 00	10	25,89	01	4010337038894
 zonder bevestigingsklauwen	3835 00	1	25,89	01	4010337038924

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3125 00:	32 mm
- 3835 00:	23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
-------------------------------------------	--------------------

#### Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------