



## Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3125 00	10	26,59	01	4010337038894
 zonder bevestigingsklauwen	3835 00	1	26,59	01	4010337038924

### Kenmerken

- In tegenstelling tot tuimelschakelaars keren de tuimelschakelaars op schakelaars met kortstondige activering na elke activering altijd terug naar hun oorspronkelijke positie.
- De gestandaardiseerde positie van de wip zorgt ervoor dat de elektrische installatie er netjes en hoogwaardig uitziet.
- De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, bijvoorbeeld met meerdere schakelaars in één frame.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3125 00:	32 mm
- 3835 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W