



Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar, zonder wip



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3126 00	10/100	17,09	01	4010337039020
 zonder bevestigingsklauwen	3836 00	10	17,09	01	4010337038962

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3126 00:	32 mm
- 3836 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.