



Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~kruisschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3127 00	10	30,33	01	4010337039198
 zonder bevestigingsklauwen	3837 00	1	30,33	01	4010337064404

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.