




Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~ kruisschakelaar, zonder wip



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3127 00	10	35,01	01	4010337039198
 zonder bevestigingsklauwen	3837 00	1	26,28	01	4010337064404

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.