

**Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~
met oranje led-verlichtingselement 230 V~
serieschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3135 00	1	49,15	01	4010337038917
 zonder bevestigingsklauwen	3845 00	1	49,15	01	4010337064398

Kenmerken

- In tegenstelling tot tuimelschakelaars keren de tuimelschakelaars op schakelaars met kortstondige activering na elke activering altijd terug naar hun oorspronkelijke positie.
- De gestandaardiseerde positie van de wip zorgt ervoor dat de elektrische installatie er netjes en hoogwaardig uitziet.
- De esthetiek wordt aanzienlijk verbeterd, vooral bij meervoudige combinaties, bijvoorbeeld met meerdere schakelaars in één frame.
- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.
- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3135 00:	32 mm
- 3845 00:	23 mm
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.
