



Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar, zonder wip



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3136 00	10	35,94	01	4010337039044

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.D