



## Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig met N-klem



| Specificatie   | Art. nr. | VE     | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen      | 3150 00  | 10/100 | 14,89              | 01 | 4010337038788 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3870 00  | 10/100 | 14,89              | 01 | 4010337064596 |

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

|            |       |
|------------|-------|
| - 3150 00: | 32 mm |
| - 3870 00: | 23 mm |

#### Aansluitingdoorsnede

|   |                     |
|---|---------------------|
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---|---------------------|

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.