


Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig met N-klem



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3150 00	10/100	14,89	01	4010337038788
 zonder bevestigingsklauwen	3870 00	10/100	14,89	01	4010337064596

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3150 00:	32 mm
- 3870 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.