



Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3151 00	10/100	13,95	21	4010337038764
 zonder bevestigingsklauwen	3871 00	10	13,95	01	4010337064626

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3151 00:	32 mm
- 3871 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
---	---------------------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.