



Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig met apart meldcontact



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3152 00	10	21,25	01	4010337038801
 zonder bevestigingsklauwen	3872 00	1	21,25	01	4010337064633

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3152 00:	32 mm
- 3872 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.