



**Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met controlevenster, montageplaat en adapter K/P25
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3152 10	1	27,61	13	4010337112525
 zuiver wit	3152 11	1	27,61	13	4010337112532

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.