



**Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met controlevenster, montageplaat en adapter K/P25
Wisselcontact 1-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3156 10	10	21,37	13	4010337112549
 zuiver wit	3156 11	10	21,37	13	4010337112556

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.