


**Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met controlevenster en montageplaat**  
**Wisselcontact 1-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit	3156 12	10	21,37	13	4010337124122

**Kenmerken**

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast\* of wordt polycarbonaat genoemd.

**Technische gegevens**

Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

**Levering**

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.  
- Symbolen Licht , Belknop en Deur worden meegeleverd.