



## Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3159 00	10/100	34,91	01	4010337039211
 zonder bevestigingsklauwen	3879 00	10	34,91	01	4010337064428

### Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3159 00:	32 mm
- 3879 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>

### Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.