



## Basiselement wipcontroleschakelaar 16 AX 250 V~ met oranje led-verlichtingselement 230 V~ universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3186 00	10	43,39	01	4010337124443

### Kenmerken

- Voor het schakelen van grote lasten

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

### Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.