


**Wipcontroleschakelaar 16 AX 250 V~
met tekstkaderen en
oranje led-verlichtingselement 230 V~**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3186 30	10	56,16	14	4010337125945

Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus', 'VERWARMING AAN/UIT' is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.