










**Wip met symbol
Licht**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3285 01	1	7,25	01	4010337039600
 zuiver wit glanzend	3285 03	10	7,25	01	4010337039617
 zuiver wit mat	3285 27	5	7,25	01	4010337039631
 antraciet	3285 28	5	7,89	11	4010337039648
 kleur aluminium	3285 26	1	11,92	11	4010337039624
 zwart mat	3285 005	5	11,92	11	4010337067757
 grijs mat	3285 015	1	11,92	11	4010337110460
 edelstaal	3285 600	1	21,05	11	4010337044994

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
 - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
 - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-