










Wip met symbool Deur



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3287 01	1	7,25	01	4010337039846
 zuiver wit glanzend	3287 03	10	7,25	01	4010337039853
 zuiver wit mat	3287 27	5	7,25	01	4010337039877
 antraciet	3287 28	1	7,89	11	4010337039884
 kleur aluminium	3287 26	1	11,92	11	4010337039860
 zwart mat	3287 005	1	11,92	11	4010337067931
 grijs mat	3287 015	1	11,92	11	4010337110484
 edelstaal	3287 600	1	21,05	11	4010337045250

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
 - Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
 - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-