








Wip met controlevenster en symbool Licht



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	3674 01	1	9,04	01	4010337041870
 zuiver wit glanzend	3674 03	10	9,04	01	4010337041887
 zuiver wit mat	3674 27	10	9,04	01	4010337041993
 antraciet	3674 28	10	9,72	11	4010337042099
 kleur aluminium	3674 26	1	13,79	11	4010337041894
 zwart mat	3674 005	1	13,79	11	4010337067221
 grijs mat	3674 015	1	13,79	11	4010337110583

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
 - Spanningscontrole van voren mogelijk.
 - Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
 - Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
 - Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
 - Breukvaste sokkel van thermoplast.
 - Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
 - Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
-