




Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ serieschakelaar



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen | 3105 00 | 10/100 | 19,63 | 01 | 4010337038856 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3815 00 | 10 | 19,63 | 01 | 4010337038863 |

Kenmerken

- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------|
| Inbouwdiepte | |
| - 3105 00: | 32 mm |
| - 24 mm: | 23 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm ² |
| Nominaal vermogen | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |