




Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3106 00	10/100	12,39	21	4010337038931
 zonder bevestigingsklauwen	3816 00	10	12,39	21	4010337038948

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.