




## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ wisselchakelaar 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3108 00	10	34,21	01	4010337038979
 zonder bevestigingsklauwen	3818 00	10	34,21	01	4010337038757

### Kenmerken

- Ook met wip 1-voudig te gebruiken.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W