


Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3151 00	10/100	14,33	21	4010337038764
 zonder bevestigingsklauwen	3871 00	10	14,33	01	4010337064626

Kenmerken

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcontactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 3151 00:	32 mm
- 3871 00:	23 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.