



**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel, compleet met afdichtset IP44 en afdekraam Standard 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4157 01	1	28,66	01	4010337094500
 zuiver wit glanzend	4157 03	1	28,66	01	4010337094517

### Kenmerken

- UV-bestendig
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>

### Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

## Levering

- Set van wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, afdichtset IP44 en afdekraam Standard 55.

---