









**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)  
System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4170 01	1/5	65,37	02	4010337094708
 zuiver wit glanzend	4170 03	1/5	65,37	02	4010337094722
 zuiver wit mat	4170 27	1/5	65,37	02	4010337094746
 antraciet	4170 28	1/5	67,58	02	4010337094753
 kleur aluminium	4170 26	1/5	70,93	02	4010337094739
 zwart mat	4170 005	1/5	70,93	02	4010337094692
 grijs mat	4170 015	1/5	70,93	02	4010337094715
 edelstaal (gelakt)	4170 600	1/5	84,61	02	4010337094760

## Kenmerken

- Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk.
- De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
- De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
- De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

---

## Technische gegevens

### Opgenomen vermogen

- |             |                        |
|-------------|------------------------|
| - Bedrijf:  | 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA  |
| - Stand-by: | 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA |

Lichtsterkte:	0,2 cd
---------------	--------

Inbouwdiepte:	29 mm
---------------	-------

Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
-----------------------	-----------------

Kabelmateriaal:	Stijf en flexibel
-----------------	-------------------

### Aansluitingdoorsnede

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - voor geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---|

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.