

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ Schroefklemmen



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4180 01	1/5	9,43	01	4010337092797
 zuiver wit glanzend	4180 03	1/5	9,43	01	4010337092810
 zuiver wit mat	4180 27	1/5	9,43	01	4010337092834
 antraciet	4180 28	1/5	11,48	11	4010337092841
 kleur aluminium	4180 26	1/5	17,51	11	4010337092827
 zwart mat	4180 005	1/5	17,51	11	4010337092780
 grijs mat	4180 015	1/5	17,51	11	4010337092803
 edelstaal	4180 600	1	28,38	11	4010337092858

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-