




Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ (IP20)

TX_44



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit | 4188 66 | 1/5 | 13,18 | 13 | 4010337093107 |
|  antraciet | 4188 67 | 1/5 | 20,31 | 13 | 4010337093114 |
|  kleur aluminium | 4188 65 | 1/5 | 20,31 | 13 | 4010337093091 |

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Draadmateriaal: | massief en soepel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |

Aanwijzingen

- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
 - Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
-