









**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met klapdeksel en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4414 01	1/5	23,86	01	4010337094388
 zuiver wit glanzend	4414 03	1/5	23,86	01	4010337094401
 zuiver wit mat	4414 27	1/5	23,86	01	4010337094425
 antraciet	4414 28	1/5	24,71	11	4010337094432
 kleur aluminium	4414 26	1/5	31,03	11	4010337094418
 zwart mat	4414 005	1/5	31,03	11	4010337094371
 grijs mat	4414 015	1/5	31,03	11	4010337094395
 edelstaal	4414 600	1/5	41,47	11	4010337094463

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal	
- massief en soepel:	
Aansluitingdoorsnede	
- voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met de afdichtset ook geschikt voor de montage van inbouwwandcontactdozen met randaarde en klapdeksel spatwaterdicht IP44.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.