








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), zonder bevestigingsklauwen System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4418 01	1/5	15,93	01	4010337094920
 zuiver wit glanzend	4418 03	1/5	15,93	01	4010337094944
 zuiver wit mat	4418 27	1/5	15,93	01	4010337094999
 antraciet	4418 28	1/5	17,26	11	4010337095026
 kleur aluminium	4418 26	1/5	22,88	11	4010337094982
 zwart mat	4418 005	1/5	22,88	11	4010337094913
 grijs mat	4418 015	1/5	22,88	11	4010337094937

Kenmerken

- Speciaal geschikt voor haakse stekers.

- Ook voor gebruik in Gira energiezulen en vloersystemen.
- Voor schroefbevestiging.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Kabelmateriaal:	Stijf en flexibel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.