


Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) met rode afdekking en opdruk 'WSV'(overige veiligheidsspanning)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 rood glanzend	4418 108	1/5	25,78	01	4010337094968

Kenmerken

- Speciaal geschikt voor haakse stekers.
- Ook voor gebruik in Gira energiezulen en vloersystemen.
- Voor schroefbevestiging.
- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
- De voeten van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.