








Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met controlelamp en tekstkader System 55



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4452 01	1/5	34,78	01	4010337094630
 zuiver wit glanzend	4452 03	1/5	34,78	01	4010337094654
 zuiver wit mat	4452 27	1/5	34,78	01	4010337094678
 antraciet	4452 28	1/5	35,96	11	4010337094685
 kleur aluminium	4452 26	1/5	41,90	11	4010337094661
 zwart mat	4452 005	1/5	41,90	11	4010337094623
 grijs mat	4452 015	1/5	41,90	11	4010337094647

Kenmerken

- Draatring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Levering

- Een glimlampelement is bij levering inbegrepen.
- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.