

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met groene controlelamp en tekstkader met rode afdekking en opdruk 'WSV'(overige veiligheidsspanning)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 rood glanzend	4452 108	1/5	54,34	01	4010337093527

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- De sokkels van de wandcontactdozen met randaarde zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.

Levering

- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.
