










Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) met bevestigingsklauwen



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4453 01	10/100	12,92	01	4010337093718
 zuiver wit glanzend	4453 03	10/100	12,78	01	4010337093732
 zuiver wit mat	4453 27	10/100	12,92	01	4010337093763
 antraciet	4453 28	10/100	14,29	11	4010337093770
 kleur aluminium	4453 26	10	19,84	11	4010337093756
 zwart mat	4453 005	10/100	19,84	11	4010337093701
 grijs mat	4453 015	1/5	19,84	11	4010337093725
 edelstaal	4453 600	1/5	30,33	11	4010337093787
 brons / zwart	4453 603	1/5	34,62	11	4010337093794



brons / crème wit

4453 613

1/5

34,62

11

4010337093817

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.