


**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
met gele afdekking voor speciale stroomvoorziening**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 geel	4453 106	1	24,55	01	4010337093749

Kenmerken

- Draagrings is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagrings.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.