

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) (IP20)**  
**TX\_44**



| Specificatie                                                                                        | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit       | 4453 66  | 1/5 | 13,14              | 13 | 4010337093848 |
|  antraciet       | 4453 67  | 1/5 | 18,96              | 13 | 4010337093855 |
|  kleur aluminium | 4453 65  | 1/5 | 18,96              | 13 | 4010337093831 |

## Kenmerken

- Geaarde draagring.

## Technische gegevens

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Inbouwdiepte:                             | 32 mm                                       |
| Draadmateriaal:                           | massief en soepel                           |
| Aansluitingdoorsnede                      |                                             |
| - voor massieve en soepele geleiders van: | 1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgevingstemperatuur                      |                                             |
| - verhoogde aanraakbeveiliging:           | 0 °C tot 45 °C                              |

## Aanwijzingen

- Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
- Bij montage moet ook de afdichtflens van het afdekraam worden gebruikt.
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.