








**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4462 01	1/5	17,90	01	4010337093367
 zuiver wit glanzend	4462 03	1/5	17,90	01	4010337093381
 zuiver wit mat	4462 27	1/5	17,90	01	4010337093404
 antraciet	4462 28	1/5	19,25	11	4010337093411
 kleur aluminium	4462 26	1/5	25,05	11	4010337093398
 zwart mat	4462 005	1/5	25,05	11	4010337093350
 grijs mat	4462 015	1/5	25,05	11	4010337093374

Kenmerken

- Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Draadmateriaal:	massief en soepel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.
-