








**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met tekstkader en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55**



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 4462 01 | 1/5 | 17,43 | 01 | 4010337093367 |
|  zuiver wit glanzend | 4462 03 | 1/5 | 17,43 | 01 | 4010337093381 |
|  zuiver wit mat | 4462 27 | 1/5 | 17,43 | 01 | 4010337093404 |
|  antraciet | 4462 28 | 1/5 | 18,74 | 11 | 4010337093411 |
|  kleur aluminium | 4462 26 | 1/5 | 24,39 | 11 | 4010337093398 |
|  zwart mat | 4462 005 | 1/5 | 24,39 | 11 | 4010337093350 |
|  grijs mat | 4462 015 | 1/5 | 24,39 | 11 | 4010337093374 |

Kenmerken

- Draatring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).

- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Inbouwdiepte: | 29 mm |
| Kabelmateriaal: | Stijf en flexibel |
| Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van: | 1,5 mm ² tot 2,5 mm ² |
| Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging: | 0 °C tot +45 °C |

Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Levering

- Tekstlabel EDV is bijgevoegd.