









**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ zonder bevestigingsklauwen  
System 55**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	4466 01	10	8,62	21	4010337095088
 zuiver wit glanzend	4466 03	10	8,62	21	4010337095101
 zuiver wit mat	4466 27	10/100	8,62	21	4010337095125
 antraciet	4466 28	10/100	10,73	11	4010337095132
 kleur aluminium	4466 26	10	16,36	11	4010337095118
 zwart mat	4466 005	10/100	16,36	11	4010337095071
 grijs mat	4466 015	1/5	16,36	11	4010337095095
 edelstaal	4466 600	10	26,49	11	4010337095149

## Kenmerken

- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  - Geïntegreerde spreidklauwen.
  - Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  - Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  - Geringe inbouwdiepte.
  - Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  - Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  - Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  - Breukvaste sokkel van thermoplast.
- 

## Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Aanwijzingen

- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
-