


Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC 16 A 250 V~ met groene afdekking



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 groen glanzend	4485 107	1/5	26,02	01	4010337095699

Kenmerken

- Met steekklemmen.
- Draatring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
- Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Geïntegreerde spreidklauwen.
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
- Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
- Geringe inbouwdiepte.
- Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
- Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
- Stabiele en corrosiebestendige stalen draatring.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	29 mm
Kabelmateriaal:	Stijf en flexibel
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders van:	1,5 mm ² tot 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur - verhoogde aanraakbeveiliging:	0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
- Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
- De sokkels van de wandcontactdozen zijn met overeenkomstige kleuren gemarkeerd.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.